



Reflektorové R50

REFL 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30

Reflektorové žárovky založené na pokročilé technologii bodového osvětlení


Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E14 [E14]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	1 000 h
Jmenovitá životnost (hodiny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Světelně technické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	30 stupňů
Index podání barev (CRI)	100
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	25 W
Napětí (jmen.)	230 V
Napětí (jmen.)	230 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	NR50 [NR 50 mm]
Označení a balení	
Objednací název produktu	Ref 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Celý název výrobku	REFL 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Full EOC	871150005412878
Objednací kód	05412878
Číslo materiálu (12NC)	923338044221
Místní kód	R5025
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500054128
Číslování SAP – balení v krabici	30
Pouzdro – EAN/UPC	8711500343727

Reflektorové R50

Rozměrové výkresy



Product	D
Refl 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm

Fotometrické údaje

Light Distribution Diagram - Refl 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30

