



Reflector diam 50 mm

Refl 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30

Лампы с отражателем разработаны на основе передовой технологии прожекторного освещения


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	1 000 часов
Срок службы (часов)	1 000 часов
Осветительная технология	Incandescent
Технические характеристики освещения	
Угол пучка света (ном.)	30 °
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	25 В
Напряжение (ном.)	230 Вт
Напряжение (ном.)	230 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Форма колбы	NR50 [NR 50 мм]
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Refl 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Полное название продукта	Refl 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Полный код продукта	871150005412878
Код заказа	923338044221
Материал № (12NC)	923338044221
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500054128
Нумератор — упаковок на внешний короб	30
EAN/UPC — короб	8711500343727

Reflector diam 50 mm

Чертеж размеров



Product	D
Refl 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm

Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - Refl 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30

