



Reflektor 50 mm-es

REFL 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30

A továbbfejlesztett spotlámpás technológia felhasználásával készült fényforrások

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E14 [E14]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	1 000 h
Névleges élettartam (óra)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	30 fok
Színvisszaadási index (CRI)	100
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	40 W
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen


Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	NR50 [NR 50 mm]
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Refl 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Teljes terméknev	REFL 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Full EOC	871150005415978
Rendelési kód	05415978
Cikkszám (12NC)	923338544203
Helyi kód	R5040
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500054159
Számláló – csomag külső dobozonként	30
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500343741

Reflektor 50 mm-es

Méretezett rajza

Product	D
Refl 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - Refl 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30

