



PAR38

PAR38 80W E27 230V PAR38 Spot 12D 1CT/12

Reflectorlampen van persglas met een diameter van 121 mm voor hoge lichtintensiteit

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	2.000 hr
Schakelcyclus	8.000
Nominale levensduur (uren)	2.000 hr
Lamptype	Incandescent

Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek (nom.)	12 graden
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Kleurweergave-index (CRI)	100
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	655 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	80,0 W
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	230 V
Spanning (nom.)	230 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR38 [PAR 4,75 inch/121 mm]

Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	80 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	PAR38 80W E27 230V PAR38 Spot 12D 1CT/12
Volledige productnaam	PAR38 80W E27 230V PAR38 Spot 12D 1CT/12
Full EOC	871150060037000
Bestelcode	60037000
Materiaalnr. (12NC)	923810244214
Lokale code	60037000
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500600370
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291115755


PAR38

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
PAR38 80W E27 230V PAR38 Spot 12D 1CT/12	123 mm	137 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - PAR38 80W E27 230V PAR38 Spot 12D 1CT/12

