



# Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Studio/Film

6963Z 5000W G38 240V UNP/1

Jednostronnie trzonkowane lampy halogenowe na napięcie sieciowe o wysokim strumieniu świetlnym

## Dane produktu

| Informacje podstawowe                 |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Trzonek                               | G38 [ G38]               |
| Kod Philips                           | 6963Z                    |
| Kod Ansi                              | -                        |
| Kod LIF                               | CP/85 (CP/29)            |
| Pozycja robocza                       | UNIVERSAL [ uniwersalna] |
| Główne zastosowanie                   | Rozrywka                 |
| Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)       | 420 h                    |
| Opis systemu                          | technologia P3           |
| Dane techniczne oświetlenia           |                          |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)  | 132500 lm                |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 3200 K                   |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                          |
| Power (Rated) (Nom)                   | 5000 W                   |
| Bezpiecznik szybkiego zadziałania HBC | 25 V                     |


| Napięcie (Nom)                                      | 240 V                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego |                            |
| Funkcja ściemniania                                 | tak                        |
| Mechanika i korpus                                  |                            |
| Wykończenie bańki                                   | przezroczysta (CL)         |
| Filament Shape                                      | dwupłaszczyznowy           |
| Wymiary żarnika (szer. x wys.)                      | 26x29                      |
| Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych |                            |
| Temperatura punktu zbliżenia (Max)                  | 500 °C                     |
| Dane techniczne produktu                            |                            |
| Pełny kod produktu                                  | 871150018678200            |
| Nazwa produktu na zamówieniu                        | 6963Z 5000W G38 240V UNP/1 |
| EAN/UPC – Produkt                                   | 8711500186782              |

Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Studio/Film

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Kod zamówienia                                     | 18678200 |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce       | 1        |
| Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 1        |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Materiał Nr (12NC) | 923865945524 |
| Waga netto (szt.)  | 0,365 kg     |

Rysunki techniczne



6963Z 5000W G38 240V

| Product  | D (max) | H    | W  | L   | C (max) | P (max) | P (min) | R    | K (max) |
|----------|---------|------|----|-----|---------|---------|---------|------|---------|
| 6963Z    | 62 mm   | 28,5 | 26 | 165 | 280     | 11,23   | 10,97   | 38,1 | 23,96   |
| 5000W    |         | mm   | mm | mm  | mm      | mm      | mm      | mm   | mm      |
| G38 240V |         |      |    |     |         |         |         |      |         |
| UNP/1    |         |      |    |     |         |         |         |      |         |

