



Focusline Microprojection

7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Низковольтные кварцевые галогенные капсульные лампы

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G6.35 [G6.35]
Рабочее положение	S90 [Стоячее +/- 90° или цоколем вниз (BDH)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	50 часов

Технические характеристики освещения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3450 К
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	150 Вт
Напряжение (ном.)	24 Вт
Напряжение (ном.)	24 Вт

Механические компоненты и корпус	
Материал колбы	Кварц, пропускающий ультрафиолет

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
Полное название продукта	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
Полный код продукта	871150040983650
Код заказа	923870520503
Материал № (12NC)	923870520503
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500409836
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
EAN/UPC — короб	8711500423122

Focusline Microprojection

Чертеж размеров



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7158 150W G6.35 24V ICT/10X10F	11,5 мм	31,5 мм	32,25 мм	32 мм	1,05 мм	1 мм	0,95 мм	50 мм

