



Aluline 37/56

Aluline 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F

Nízkonapätový halogénový horák v špeciálnom hliníkovom reflektore bráni zahrievaniu pri osvetľovaní zozadu. Bajonetová koncovka na bezpečné pripojenie.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	BA15D [BA15d]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	4 000 h
Spínací cyklus	8 000
Menovitá životnosť (hodiny)	4 000 h
Technológia osvetlenia	Halogen
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania (nom.)	6 stupeň (stupne)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Index podania farieb (CRI)	100
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	235 lm
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	20 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	1,67 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	1
Napätie (nom.)	12 V
Napätie (nom.)	12 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	R37 [R 37 mm]
Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	21 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Alu 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F
Úplný názov produktu	Aluline 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F
Úplný kód produktu	871869666681400
Objednávkový kód	66681400
Č. materiálu (12NC)	923882717126
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696666814
Čitateľ – počet balení v krabici	50
EAN/UPC – balenie	8718696666838


Aluline 37/56

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
Alu 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F	38 mm	41 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - Alu 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F

