



Aluline 37/56

Aluline 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F

Lågvolts halogenlampa i särskild aluminiumreflektor förhindrar värme i bakgrundsbelysningen, bajonettfäste ger säker montering


Produktdata

Allmän information	
Socket	BA15D [BA15d]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	4 000 h
Driftcykel	8 000
Specificerad livslängd (timmar)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen
Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	6 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgåtergivningningsindex	100
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	235 lm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	20 W
Lampström (nom)	1,67 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	12 V
Spänning (nom)	12 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	R37 [R 37 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	21 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Alu 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F
Fullständigt produktnamn	Aluline 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F
Full EOC	871869666681400
Beställningsnummer	66681400
Materialnummer (12NC)	923882717126
Lokal kod	8341700
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696666814
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8718696666838


Aluline 37/56

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
Alu 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F	38 mm	41 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - Alu 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F

