



Aluline 37/56

Aluline 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F

Ο καυστήρας αλογόνου χαμηλής τάσης στον εξειδικευμένο καθρέπτη αλουμινίου αποτρέπει τη μεταφορά θερμότητας με τον οπίσθιο φωτισμό. Κάλυκας μπαγιονέτ για ασφαλή στήριξη

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	BA15D [BA15d]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	4.000 h
Κύκλος λειτουργίας	8.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	4.000 h
Lighting Technology	Halogen

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης (ονομ.)	32 μοίρα(ες)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100
Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	235 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	20,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	1,67 A
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	1
Τάση (ονομ.)	12 V
Τάση (ονομ.)	12 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι


Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	R37 [R 37 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	21 kWh

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	Alu 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F
Πλήρες όνομα προϊόντος	Aluline 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F
Full EOC	871869666678400
Κωδικός παραγγελίας	66678400
Αρ. υλικού (12NC)	923882917102
Τοπικός κωδικός	ALU20/12/R37/32
Αριθμής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696666784
Αριθμής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696666807


Aluline 37/56

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)
Alu 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F	38 mm	41 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - Alu 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F

