



Broadway Estudio Filmación SE

6994P 2000W GY16 230V 1CT/10

La potencia alta y constante, y la temperatura del color uniforme de estas lámparas halógenas de una terminación garantizan unos fotogramas atractivos, de exposición precisa, tanto en cinematografía como en vídeos. Asimismo, estas lámparas incorporan la tecnología P3 altamente innovadora, desarrollada por Philips. Esto permite utilizar las lámparas a temperaturas más altas, lo que extiende la vida útil y la uniformidad general de su potencia lumínica de alta calidad. La tecnología P3 también permite utilizar la lámpara en cualquier posición de funcionamiento y hace posible diseñar luminarias más compactas. Además, la enorme variedad de dimensiones y tensiones nominales abre nuevos niveles de libertad creativa para el diseñador de luminarias.

Datos del producto

| Información general | |
|------------------------------------|---|
| Base del casquillo | GY16 [GY16] |
| Posición de funcionamiento | S90 [De pie +/-90D o base inferior (BDH)] |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.) | 480 hora(s) |

| Datos técnicos de la luz | |
|---|--------|
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 3200 K |

| Operativos y eléctricos | |
|-------------------------|---------|
| Consumo de energía | 2.000 W |
| Voltaje (nom.) | 230 V |
| Voltaje (nom.) | 230 V |

| Controles y regulación | |
|------------------------|----|
| Regulable | Sí |

| Mecánicos y de carcasa | |
|------------------------|--------------|
| Acabado de la bombilla | Transparente |


| Datos de producto | |
|--|------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | 6994P 2000W GY16 230V 1CT/10 |
| Nombre completo del producto | 6994P 2000W GY16 230V 1CT/10 |
| Full EOC | 871150018583925 |
| Código de pedido | 18583925 |
| Código 12NC | 923891042948 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8711500185839 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10 |

Broadway Estudio Filmación SE

Embalaje con código EAN/UPC

8711500185846

Plano de dimensiones



| Product | D (max) | H | W | L | C (max) | R | K (max) | K (min) |
|-------------|---------|------|-------|-------|---------|-------|---------|---------|
| 6994P 2000W | 29 mm | 18,5 | 17 mm | 70 mm | 145 mm | 15,87 | 17 mm | 15,4 mm |
| GY16 230V | | mm | | | | mm | | |
| 1CT/10 | | | | | | | | |

