



# Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Studio/Film

## 6994P 2000W GY16 230V 1CT/10

Jednostronnie trzonkowane lampy halogenowe na napięcie sieciowe o wysokim strumieniu świetlnym


### Dane produktu

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Informacje ogólne</b>                     |                                              |
| Podstawa-nasadka                             | GY16 [GY16]                                  |
| Pozycja robocza                              | S90 [Stojące +/-90D lub Trzonek w dół (BDH)] |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)       | 480 h                                        |
| <b>Dane techniczne oświetlenia</b>           |                                              |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)        | 3200 K                                       |
| <b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b> |                                              |
| Zużycie energii                              | 2 000 W                                      |
| Napięcie (Nom)                               | 230 V                                        |
| Napięcie (Nom)                               | 230 V                                        |
| <b>Układy sterowania i ściemnianie</b>       |                                              |
| Z możliwością przyciemniania                 | Tak                                          |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Mechanika i korpus</b>       |                              |
| Wykończenie żarówki             | Przezroczyste                |
| <b>Dane techniczne produktu</b> |                              |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | 6994P 2000W GY16 230V 1CT/10 |
| Pełna nazwa produktu            | 6994P 2000W GY16 230V 1CT/10 |
| Full EOC                        | 871150018583925              |
| Kod zamówienia                  | 18583925                     |
| Materiał Nr (12NC)              | 923891042948                 |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                            |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8711500185839                |
| Numerator - Packs per outer box | 10                           |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8711500185846                |

# Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Studio/Film

## Rysunki techniczne



| Product     | D (max) | H    | W     | L     | C (max) | R     | K (max) | K (min) |
|-------------|---------|------|-------|-------|---------|-------|---------|---------|
| 6994P 2000W | 29 mm   | 18,5 | 17 mm | 70 mm | 145 mm  | 15,87 | 17 mm   | 15,4 mm |
| GY16 230V   |         | mm   |       |       |         | mm    |         |         |
| 1CT/10      |         |      |       |       |         |       |         |         |

