



HalogenA IDE

HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6


Vysoce výkonné halogenové žárovky na síťové napětí s dvojitou baňkou

Údaje o produktu

Obecné informace		Řízení a stmívání	
Patice krytky	E40 [E40]	Stmívatelné	Ano
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Mechanické a materiály	
Nominální životnost	2 000 h	Povrchová úprava žárovky	Číré
Cyklus zapnutí	8 000	Tvar žárovky	T38 [T 38 mm]
Jmenovitá životnost (hodiny)	2 000 h	Certifikace a použití	
Lighting Technology	Halogen	Spotřeba energie kWh/1000 h	500 kWh
Světelné technické		Označení a balení	
Světelný tok	10 250 lm	Objednací název produktu	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2900 K	Celý název výrobku	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	20,5 lm/W	Full EOC	871150049126810
Index podání barev (CRI)	100	Objednací kód	49126810
Provozní a elektrické		Číslo materiálu (12NC)	923900144240
Spotřeba energie	500,0 W	Místní kód	IDE500
Proud zdroje (jmen.)	2,17 A	Číslování SAP – počet v balení	1
Doba spustění (jmen.)	0,0 s	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500491268
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžitě rozsvícení plného světla s	Číslování SAP – balení v krabici	6
Účinnost (zlomek)	1	Pouzdro – EAN/UPC	8711500499943
Napětí (jmen.)	230 V		
Napětí (jmen.)	230 V		

HalogenA IDE

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
HalA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	216 mm

