



HalogenA Υψηλής Ισχύος

HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6

Τάσης δικτύου, υψηλής ισχύος, με διπλό περίβλημα, αποδίδει λευκό φως αλογόνου

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E40 [E40]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	2.000 h
Κύκλος λειτουργίας	8.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	2.000 h
Lighting Technology	Halogen

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	10.250 lm
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2900 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	20,5 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	500,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	2,17 A
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	1
Τάση (ονομ.)	230 V

Τάση (ονομ.)	230 V
--------------	-------


Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T38 [T 38 mm]

Εγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	500 kWh

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6
Πλήρες όνομα προϊόντος	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6
Full EOC	871150049126810
Κωδικός παραγωγέας	49126810
Αρ. υλικού (12NC)	923900144240
Τοπικός κωδικός	500T3Q/CLE40
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500491268
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500499943

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)
HalA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	216 mm

