



HalogenA IDE

HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6

Mains-voltage high-wattage double-envelope giving a white halogen light


Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40 [E40]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]
Vida útil nominal (Nom.)	2000 h
Ciclo de comutação	8000X
Dados técnicos de luminosidade	
Fluxo luminoso (Nom.)	10250 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	10250 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2900 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	20,5 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	100
Lmf no final da vida útil nominal (Mín.)	80 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	500.0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	2,17 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	instant full light
Fator de potência (Nom.)	1
Tensão (Nom.)	230 V
Controles e regulação	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Clear (CL)
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	D
Consumo de energia kWh/1000 h	500 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871150049126810
Nome de produto da encomenda	HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6
EAN/UPC – Produto	8711500491268
Código de encomenda	49126810
Local Code	45232
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
N.º material (12NC)	923900144240
Peso líquido (Peça)	141,000 g
ILCOS Code	HEGT-500-230-e40

HalogenA IDE

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	216 mm

IDE 500W E40 230V T38 CL

