



HalogenA IDE

HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6

Dubbelmantlad nätspänningsdriven ljuskälla med hög effekt som ger ett vitt halogenljus

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40 [E40]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specificerad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Ljusteknik	
Ljusflöde	10 250 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2900 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	20,5 lm/W
Färgåtergivningindex	100

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	500,0 W
Lampström (nom)	2,17 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230 V
Spänning (nom)	230 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T38 [T 38 mm]

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	500 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6
Fullständigt produktnamn	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6
Full EOC	871150049126810
Beställningsnummer	49126810
Materialnummer (12NC)	923900144240
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500491268
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8711500499943

HalogenA IDE

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
HalA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	216 mm

