



HalogenA IDE

HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6

Vysoce výkonné halogenové žárovky na síťové napětí s dvojitou baňkou


Údaje o produktu

General Information	
Patice	E40 [E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h
Cyklus přepínání	8 000x
Light Technical	
Světelný tok (jmen.)	24000 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	24000 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2900 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	24 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	1000.0 W
Proud zdroje (jmen.)	4,35 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	230 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá (CL)
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	C
Spotřeba energie kWh/1000 h	1000 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150049128210
Objednací název produktu	HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
EAN/UPC – výrobek	8711500491282
Objednací kód	49128210
Local Code	IDE1000E40
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	923900244240
Celková hmotnost (kus)	158,000 g
ILCOS Code	HEGT-1000-230-e40

HalogenA IDE

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	256 mm

IDE 1000W E40 230V T38 CL

