




IDE

HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6


Die IDE Hochvolt-Halogenlampe ist zum Betrieb ohne Trafo an Netzspannung (230 V) geeignet. Sie ist damit ideal für den Einsatz in der Beleuchtung von großen Plätzen und Hallen.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E40 [E40]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	2.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8.000
Nennlebensdauer (Std.)	2.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	24.000 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2900 K
Nennlichtausbeute (nom.)	24 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	1.000,0 W
Lampenstrom (Nom)	4,35 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	230 V
Spannung (Nom)	230 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T38 [T 38 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	1000 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
Gesamtbezeichnung des Produkts	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
Gesamt-Produktcode	871150049128210
Bestellcode	49128210
Material-Nr. (12NC)	923900244240
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500491282
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8711500499967

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
HalA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	256 mm

