



HalogenA IDE

HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6

Sursă cu halogen de putere înaltă, cu înveliș dublu, alimentată la rețea, cu lumină albă de halogen


Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E40 [E40]
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Durată de viață nominală	2.000 ore
Ciclu de comutare	8.000
Durată de viață nominală (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Halogen
Date tehnice lumină	
Flux luminos	24.000 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2900 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	24 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	100
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	1.000,0 W
Curent lampă (nom.)	4,35 A
TimP de pornire (nom.)	0,0 s
TimP de încălzire până la 60% lumină	lumină instantanee s
Factor de putere (fracție)	1
Tensiune (nom.)	230 V
Tensiune (nom.)	230 V

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T38 [T 38 mm]
Aprobare și aplicație	
Consum de energie kWh/1000 h	1000 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	HaLA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
Numele complet al produsului	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
Full EOC	871150049128210
Cod de comandă	49128210
Număr material (12NC)	923900244240
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500491282
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8711500499967

HalogenA IDE

Cote



Product	D (max)	C (max)
HalA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	256 mm

