



HalogenA IDE

HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6

Dubbelmantlad nätspänningsdriven ljuskälla med hög effekt som ger ett vitt halogenljus


Produktdata

Allmän information	
Sockel	E40 [E40]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specificerad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Ljusteknik	
Ljusflöde	24 000 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2900 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	24 lm/W
Färgåtergivningindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	1 000,0 W
Lampström (nom)	4,35 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230 V
Spänning (nom)	230 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T38 [T 38 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	1000 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HalA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
Fullständigt produktnamn	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
Full EOC	871150049128210
Beställningsnummer	49128210
Materialnummer (12NC)	923900244240
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500491282
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8711500499967

HalogenA IDE

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
HalA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	256 mm

