



Focusline Applications Optiques

13096 ELH 300W GY5.3 120V 1CT/24

Lampes halogènes en quartz avec réflecteur intégral servant de système de condenseur à miroir efficace


Données du produit

Informations générales	
Culot	GY5.3 [GY5.3]
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	35 h
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	300 W
Tension (nom.)	120 V
Tension (nom.)	120 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV
Finition du réflecteur	Réflecteur à facettes
Données du produit	
Nom du produit de la commande	13096 ELH 300W GY5.3 120V 1CT/24
Nom de produit complet	13096 ELH 300W GY5.3 120V 1CT/24
Code EOC	871150041057330
Code de commande	41057330
Code 12NC	923920936394
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500410573
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500419057

Focusline Applications Optiques

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
13096 ELH 300W GY5.3 120V ICT/24	50,7 mm	44,5 mm

