



Halógenas aplicación industrial

13158 150W GX5.3 21V 1CT

Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GX5.3 [GX5.3]
Posición de funcionamiento	S90 [De pie +/-90D o base inferior (BDH)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	40 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	150 W
Voltaje (nom.)	21 V
Voltaje (nom.)	21 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí


Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto

Acabado del reflector	Punteado
Forma de la bombilla	R50 [R 50 mm]

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	ELD 150W 21V 24PK
Nombre completo del producto	13158 150W GX5.3 21V 1CT
Full EOC	871150041060330
Código de pedido	41060330
Código 12NC	923921319894
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500410603
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
Embalaje con código EAN/UPC	8711500419040

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
ELD 150W 21V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

