



Optical

14501 150W GX5.3 20V

Philips' halogen reflector lamps offer the ideal no-fuss solution for a wide variety of medical, projection and scientific illumination systems. Their proven reliability makes them ideal for retrofit installations. The burners are precisely aligned for optimal light performance. Dichroic reflectors ensure heat dissipation towards the back of the optical system, which helps the optical system remain within temperature limits. A special blue-filter version blocking out unwanted light above 700 nm is available for dental curing applications. In addition, you get all the proven advantages of halogen technology such as a CRI of 100 – the same as natural sunlight for the best possible color rendering. Halogen lamps also create a comfortable warm white light, and they maintain their high lumen output with almost no lumen reduction throughout their lifetime.

δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GX5.3 [GX5.3]
Θέση λειτουργίας	S105 [s105]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	500 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3150 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	150 W
Τάση (ονομ.)	20 V
Τάση (ονομ.)	20 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Υλικό λαμπτήρα	Χαλαζίας, ανοιχτό στην υπεριώδη ακτινοβολία
Φινίρισμα ανακλαστήρα	Πολυεδρικός ανακλαστήρας
Σχήμα λαμπτήρα	R50 [R 50 mm]
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	DDL 150W 20V 24PK
Πλήρες όνομα προϊόντος	14501 150W GX5.3 20V
Full EOC	871150041061030
Κωδικός παραγγελίας	41061030
Αρ. υλικού (12NC)	923921419794
Τοπικός κωδικός	13094-DDL

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500410610
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	24

EAN/UPC - Κιβώπο	8711500419002
------------------	---------------

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

