



Focusline Optical

DDL 150W 20V 24PK

Metalen halogeenlampen met inwendige reflector die als een efficiënt spiegelcondensorsysteem functioneert.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX5.3
Gebruiksstand	S105 [s105]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	500 hr
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3150 K
Kleurweergave-index (CRI)	100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	150 W
Spanning (nom.)	20 V
Spanning (nom.)	20 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open

Reflectorafwerking	Gefacetteerde reflector
Lampvorm	R50
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	DDL 150W 20V 24PK
Volledige productnaam	DDL 150W 20V 24PK
Full EOC	871150041061030
Bestelcode	8711500410610
Materiaalnr. (12NC)	923921419794
Lokale code	14501DDL
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500410610
Numerator - Dozen per buitendoos	24
EAN/UPC - Case	8711500419002

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

