



Plusline Lunga

Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10

Il proiettore PlusLine Large offre emissione luminosa massima per illuminare grandi spazi, ad esempio esterni, edifici e negozi.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7S [R7s]
Posizione di funzionamento	P4 [Parallelo +/-4D o orizzontale (HOR)]
Durata nominale	2.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Halogen

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	21.500 lm
Temperatura del colore correlata	2900 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	21,5 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	100

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	1.000 W
Corrente lampada (Nom)	4,35 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T11 [T 11 mm]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	1000 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10
Nome completo prodotto	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10
Full EOC	871150049434401
Codice d'ordine	49434401
Codice materiale (12NC)	923932143203
Codice locale	1000PLUS
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500494344
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718291720812

Plusline Lunga

Disegno tecnico



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

