



Plusline Large (double ended)

Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10

PlusLine Large Flood обеспечивает максимальную светотдачу для освещения больших участков: зданий, магазинов, зон вне помещений.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	R7S [R7s]
Рабочее положение	P4 [Параллельное +/- 4° или горизонтальное (HOR)]
Номинальный срок службы	2 000 часов
Цикл переключения	8 000
Срок службы (часов)	2 000 часов
Осветительная технология	Halogen

Технические характеристики освещения

Светотдача	21 500 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2900 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	21,5 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	1 000 Вт
Ток лампы (ном.)	4,35 А
Время включения (ном.)	0,0 с
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение
Коэффициент мощности (доля)	1
Напряжение (ном.)	230 В

Напряжение (ном.)	230 В
-------------------	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
--------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T11 [T 11 мм]

Соответствие требованиям и область применения


Энергопотребление кВт-час/1000 ч	1000 кВт
----------------------------------	----------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10
Полное название продукта	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10
Полный код продукта	871150049434401
Код заказа	923932143203
Материал № (12NC)	923932143203
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500494344
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718291720812

Plusline Large (double ended)

Чертеж размеров



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

