



Plusline Large dvojpäťticové

Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10

PlusLine Large žiarovka poskytuje maximálny svetelný výkon na osvetlenie veľkých priestorov, ako napríklad exteriérov, budov a obchodov.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	R7S [R7s]
Prevádzková poloha	P4 [Paralelné +/-4 stupne alebo horizontálne (HOR)]
Nominálna životnosť	2 000 h
Spínací cyklus	8 000
Menovitá životnosť (hodiny)	2 000 h
Technológia osvetlenia	Halogen

Svetelné technické	
Svetelný tok	21 500 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2900 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	21,5 lm/W
Index podania farieb (CRI)	100

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	1 000 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	4,35 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	1
Napätie (nom.)	230 V


Napätie (nom.)	230 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	T11 [T 11 mm]

Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	1000 kWh

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10
Úplný názov produktu	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10
Úplný kód produktu	871150049434401
Objednávkový kód	49434401
Č. materiálu (12NC)	923932143203
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500494344
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718291720812

Plusline Large dvojpäťcové

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

