



# Plusline Halogenstab lang

## Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10


PlusLine Halogenstäbe bieten maximale Lichtabstrahlung zum Erhellen von großen Flächen.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Socket	R7S [R7s]	Dimmbar	Ja
Betriebsstellung	P4 [Parallel +/-4D oder horizontal (HOR)]	<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Nennlebensdauer	2.000 Stunde(n)	Kolbenausführung	Klar
Schaltzyklus	8.000	Kolbenform	T11 [T 11 mm]
Nennlebensdauer (Std.)	2.000 Stunde(n)	<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Beleuchtungstechnologie	Halogen	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	1500 kWh
<b>Lichttechnische Daten</b>		<b>Produktdaten</b>	
Lichtstrom	33.000 lm	Bestell-Produktname	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2900 K	Gesamtbezeichnung des Produkts	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10
Nennlichtausbeute (nom.)	22 lm/W	Gesamt-Produktcode	871150049435101
Farbwiedergabeindex (CRI)	100	Bestellcode	49435101
<b>Betrieb und Elektrik</b>		Material-Nr. (12NC)	923932243203
Energieverbrauch	1.500,0 W	Anzahl pro Verpackung	1
Lampenstrom (Nom)	6,52 A	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500494351
Startzeit (Nom)	0,0 s	Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s	EAN Umverpackung	8718291720836
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1		
Spannung (Nom)	230 V		
Spannung (Nom)	230 V		

## Plusline Halogenstab lang

### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

