



# Plusline Larga (doble terminal)

## Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10

La gran proyección de PlusLine ofrece una potencia lumínica máxima para iluminar grandes áreas, como exteriores, edificios y tiendas.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	R7S [R7s]
Posición de funcionamiento	P4 [Paralelo +/-4D u Horizontal (HOR)]
Vida útil nominal	2.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	33.000 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2900 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	22 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	1.500,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	6,52 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	230 V

Voltaje (nom.)	230 V
----------------	-------

Controles y regulación	
Regulable	Sí


Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T11 [T 11 mm]

Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	1500 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10
Nombre completo del producto	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10
Full EOC	871150049435101
Código de pedido	49435101
Código 12NC	923932243203
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500494351
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718291720836

## Plusline Larga (doble terminal)

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

