



Plusline Large (2-sokler)

Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10

PlusLine Large-flombelysningen gir maksimal lyseffekt til belysning av store områder, som bygninger, butikker og utendørs.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	R7S [R7s]
Driftposisjon	P4 [Parallell +/-4D eller horisontal (HOR)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen
Teknisk belysning	
Lysytelse	33 000 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2900 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	22 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	1 500,0 W
lyskildestrøm (nom.)	6,52 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spennning (nom.)	230 V

Spennning (nom.)	230 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T11 [T 11 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	1500 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10
Fullstendig produktnavn	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10
Full EOC	871150049435101
Lokal kodebeskrivelse	3758240
Bestillingskode	49435101
Materialenr. (12NC)	923932243203
Lokal bestillingskode	3758240
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500494351

Plusline Large (2-sokler)

SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718291720836

Målskisse



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

