



# Plusline wersja długa

## Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10

Projektor PlusLine Large oferuje bardzo mocny strumień świetlny, nadający się do oświetlania dużych obszarów, takich jak tereny zewnętrzne, budynki i sklepy.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	R7S [R7s]
Pozycja robocza	P4 [Równoległe +/-4D lub Poziome (HOR)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przetężania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	33 000 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2900 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	22 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	1 500,0 W
Lamp Current (Nom)	6,52 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak


Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T11 [T 11 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	1500 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10
Pełna nazwa produktu	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10
Full EOC	871150049435101
Kod zamówienia	49435101
Materiał Nr (12NC)	923932243203
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500494351
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718291720836

## Plusline wersja długa

### Rysunki techniczne



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

