



Plusline grande (terminal doble)

PLUS PRO L 1500W R7s 220-230V 1CT/10

El proyector PlusLine grande brinda la máxima producción de luz para iluminar grandes superficies, como exteriores, edificios y negocios.

Datos del producto


Información general	
Tapa-base	R7S [R7s]
Posición de funcionamiento	P4 [Paralelo +/-4D u Horizontal (HOR)]
Vida útil nominal	2.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	8.000
Vida útil promedio (horas)	2.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	33.000 lm
Temperatura de color correlacionada	2900 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	22 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	100
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	1.500,0 W
Corriente de la lámpara (nominal)	6,52 A
Tiempo de inicio (nominal)	0,0 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	Luz completa al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nominal)	230 V

Voltaje (nominal)	230 V
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	T11 [T 11 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	1500 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	PLUS PRO L 1500W R7s 220-230V 1CT/10
Nombre del producto completo	PLUS PRO L 1500W R7s 220-230V 1CT/10
Full EOC	872790088128800
Código del pedido	923932243205
N.º de material (12NC)	923932243205
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8727900881288

Plusline grande (terminal doble)

Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8727900881295

Plano de dimensiones



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
PLUS PRO L 1500W R7s 220-230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

