



Focusline Applications Optiques

13631 250W GX5.3 24V 1CT/24


Lampes halogènes en quartz avec réflecteur intégral servant de système de condenseur à miroir efficace

Données du produit

Informations générales	
Culot	GX5.3 [GX5.3]
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/- 90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	50 h
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	250 W
Tension (nom.)	24 V
Tension (nom.)	24 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV
Finition du réflecteur	Réflecteur à facettes
Données du produit	
Nom du produit de la commande	13631 250W GX5.3 24V 1CT/24
Nom de produit complet	13631 250W GX5.3 24V 1CT/24
Code EOC	871150041075730
Code de commande	41075730
Code 12NC	924010520594
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500410757
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500416292

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
13631 250W GX5.3 24V 1CT/24	50,67 mm	44,45 mm

