



# Focusline Optical

## 13631 250W GX5.3 24V 1CT/24

Metalen halogeenlampen met inwendige reflector die als een efficiënt spiegelcondensorsysteem functioneert.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX5.3 [GX5.3]
Gebruiksstand	S90 [Staand $\pm 90^\circ$ of lampvoet omlaag (BDH)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	50 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	250 W
Spanning (nom.)	24 V
Spanning (nom.)	24 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open

Reflectorafwerking	Gefacetteerde reflector
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	13631 250W GX5.3 24V 1CT/24
Volledige productnaam	13631 250W GX5.3 24V 1CT/24
Full EOC	871150041075730
Bestelcode	41075730
Materiaalnr. (12NC)	924010520594
Lokale code	13631
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500410757
Numerator - Dozen per buitendoos	24
EAN/UPC - Case	8711500416292

## Maatschets



Product	D (max)	C (max)
13631 250W GX5.3 24V ICT/24	50,67 mm	44,45 mm

