



# Halogen non-reflector

## 13701 110W G6.35 22.8V 1CT

Kvartshalogenbrännare för lågspänning


### Produktdata

Allmän information	
Socket	G6.35 [ G6.35]
Philips-kod	13701
Driftposition	S90 [ Stående +/- 90gr -BaseDownHor (BDH)]
Användningsområde	Projektion
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	700 h
Ljusteknik	
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	3200 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3250 K
Färgåtergivningindex (nom)	100
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	110 W
Spänning (nom)	22.8 V
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	UV-öppet kvartsglas

Glödtrådens form	Rund
Glödtrådens mått B×H	2.3x6.4
Krav på armaturdesign	
Lampans temperatur (max)	900 °C
Pinch-temperatur (max)	350 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150042826450
Beställningsproduktnamn	13701 110W G6.35 22.8V 1CT/10x10F
EAN/UPC – Produkt	8711500428264
Beställningsnummer	42826450
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	100
Materialnummer (12NC)	924031928303
Nettovikt (stycke)	0,003 kg

## Halogen non-reflector

### Måttskiss



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	C	P (max)	P	P (min)
13701 110W	11,7 mm	29,6	30,4 mm	30	43	1,05 mm	1 mm	0,95
G6.35 22.8V		mm		mm	mm			mm
1CT/10x10F								

13701 110W G6.35 22.8V

