



# Capsuleline 12V

## CAPS 10W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Capsule halogène basse tension. La solution idéale pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le remplissage basse pression permettent une utilisation sans cache en verre. La Capsuleline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pour une longue durée de vie.


### Données du produit

| Informations générales            |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Culot                             | G4 [G4]                              |
| Position de fonctionnement        | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie nominale             | 4 000 h                              |
| Nombre de cycles d'allumage       | 16 000                               |
| Durée de vie nominale (heures)    | 4 000 h                              |
| Type de lampe                     | Halogen                              |
| Données techniques de l'éclairage |                                      |
| Flux lumineux                     | 140 lm                               |
| Efficacité lumineuse (nominale)   | 14 lm/W                              |
| Indice de rendu de couleur (IRC)  | 100                                  |
| Fonctionnement et électricité     |                                      |
| Consommation électrique           | 10,0 W                               |
| Courant lampe (nom.)              | 0,83 A                               |
| Heure de démarrage (nom.)         | 0,0 s                                |
| Temps de chauffe à 60 %           | lumière maximale instantanée s       |
| Facteur de puissance (fraction)   | 1                                    |
| Tension (nom.)                    | 12 V                                 |
| Tension (nom.)                    | 12 V                                 |

| Commandes et gradation             |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui                                 |
| Mécanique et boîtier               |                                     |
| Finition ampoule                   | Transparent                         |
| Forme de la lampe                  | T9 [T 9 mm (T9)]                    |
| Approbation et application         |                                     |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 11 kWh                              |
| Données du produit                 |                                     |
| Nom du produit de la commande      | Caps 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F |
| Nom de produit complet             | CAPS 10W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F |
| Code EOC                           | 871150040970650                     |
| Code de commande                   | 40970650                            |
| Code 12NC                          | 924036317101                        |
| Quantité par pack                  | 1                                   |
| Code EAN – Produit/Boîte           | 8711500409706                       |
| Conditionnement par carton         | 100                                 |
| Codes EAN/UPC – Boîte              | 8711500425645                       |

## Capsuleline 12V

### Schéma dimensionnel



| Product                             | D (max) | L     | C (max) |
|-------------------------------------|---------|-------|---------|
| Caps 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F | 9 mm    | 22 mm | 33 mm   |

