



# Capsuleline 12V

## CAPS 35W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Capsule halogène basse tension. La solution idéale pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le remplissage basse pression permettent une utilisation sans cache en verre. La Capsuleline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pour une longue durée de vie.


### Données du produit

| Informations générales                 |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Culot                                  | GY6.35 [GY6.35]                      |
| Position de fonctionnement             | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie nominale                  | 4'000 h                              |
| Nombre de cycles d'allumage            | 16'000                               |
| Durée de vie nominale (heures)         | 4'000 h                              |
| Type de lampe                          | Halogen                              |
| Données techniques de l'éclairage      |                                      |
| Flux lumineux                          | 600 lm                               |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 3000 K                               |
| Efficacité lumineuse (nominale)        | 17 lm/W                              |
| Indice de rendu de couleur (IRC)       | 100                                  |
| Fonctionnement et électricité          |                                      |
| Consommation électrique                | 35.0 W                               |
| Courant lampe (nom.)                   | 2.95 A                               |
| Heure de démarrage (nom.)              | 0.0 s                                |
| Temps de chauffe à 60 %                | lumière maximale instantanée s       |
| Facteur de puissance (fraction)        | 1                                    |
| Tension (nom.)                         | 12 V                                 |
| Tension (nom.)                         | 12 V                                 |

| Commandes et gradation             |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui                                     |
| Mécanique et boîtier               |                                         |
| Finition ampoule                   | Transparent                             |
| Forme de la lampe                  | T11 [T 11 mm]                           |
| Approbation et application         |                                         |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 37 kWh                                  |
| Données du produit                 |                                         |
| Nom du produit de la commande      | Caps 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F |
| Nom de produit complet             | CAPS 35W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F |
| Code EOC                           | 871150040218950                         |
| Code de commande                   | 40218950                                |
| Code 12NC                          | 924040317101                            |
| Quantité par pack                  | 1                                       |
| Code EAN – Produit/Boîte           | 8711500402189                           |
| Conditionnement par carton         | 100                                     |
| Codes EAN/UPC – Boîte              | 8711500425775                           |

# Capsuleline 12V

## Schéma dimensionnel



| Product                                 | D (max) | L     | C (max) |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------|
| Caps 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F | 12 mm   | 30 mm | 44 mm   |

