



# Focusline Microprojection

14530 300W GY6.35 24V 1CT/24

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning.

## Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GY6.35 [GY6.35]
Gebruiksstand	S90 [Staand $\pm 90^\circ$ of lampvoet omlaag (BDH)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	50 hr
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3500 K
Kleurweergave-index (CRI)	100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	300 W
Spanning (nom.)	24 V
Spanning (nom.)	24 V
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	14530 300W GY6.35 24V 1CT/24
Volledige productnaam	14530 300W GY6.35 24V 1CT/24
Full EOC	871150042461730
Bestelcode	42461730
Materiaalnr. (12NC)	924041420594
Lokale code	14530FLW
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500424617
Numerator - Dozen per buitendoos	24
EAN/UPC - Case	8711500424624

# Focusline Microprojection

## Maatschets



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14530 300W	13,5 mm	32,75	33,25	33	1,30 mm	1,25	1,20 mm	55 mm
GY6.35 24V		mm	mm	mm		mm		
1CT/24								

