



Broadway Dicróica Disco

6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

A longa vida útil da maioria das lâmpadas de baixa tensão de halogéneo é ainda prolongada pela tecnologia P3 com características únicas desenvolvida pela Philips. Isto permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas, prolongando assim a vida útil da lâmpada, reduzindo as falhas precoces e resultando em menos custos em horas de manutenção. A tecnologia P3 assegura igualmente a consistência da emissão de luz de alta qualidade e permite que a lâmpada seja utilizada em qualquer posição de acendimento, o que permite o desenho de equipamentos mais compactos. Além disso, o filamento compacto produz uma luz branca pura e uma intensidade de feixe elevada para a obtenção de cores naturais fidedignas em palco, sem pontos críticos.

Dados do produto

| Informações gerais | |
|------------------------------------|------------------|
| Casquilho | GZ6.35 [GZ6.35] |
| Código Philips | 6423XHP FO |
| Código Ansi | EFR |
| Código LIF | A1/232 |
| Posição de funcionamento | P90/P15 |
| Principal aplicação | Projection |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.) | 50 h |
| Código J | - |

| Dados técnicos de luminosidade | |
|--|--------|
| Fluxo luminoso (Nom.) | 950 lm |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 3380 K |
| Índice de restituição cromática (Nom.) | 100 |

| Dados elétricos e de funcionamento | |
|------------------------------------|-------|
| Power (Rated) (Nom) | 150 W |
| Tensão (Nom.) | 15 V |

| Controles e regulação | |
|-----------------------|-----|
| Regulável | Sim |

| Dados mecânicos e de revestimento | |
|-----------------------------------|----------------|
| Informações sobre o casquilho | na [-] |
| Material da lâmpada | Quartz-UV Open |
| Acabamento do refletor | - |
| Forma do filamento | - |
| Dimensões de filamento LxA | - |

Broadway Dicroica Disco

Requisitos de design da luminária


| | |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura da lâmpada (Máx.) | 900 °C |
| Temperatura de "pinch" (Máx.) | 400 °C |
| Distância de trabalho WD | 32 mm |

Dados do produto

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Código do produto completo | 871150041182260 |
| Nome de produto da encomenda | 6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F |

| | |
|---|---------------|
| EAN/UPC – Produto | 8711500411822 |
| Código de encomenda | 41182260 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 50 |
| N.º material (12NC) | 924044218504 |
| Peso líquido (Peça) | 0,024 kg |

Desenho dimensional



6423XHP FO 150W GZ6.35 15V

| Product | D (max) | C (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F | 50 mm | 42 mm |

