



# MR16

## 35MR16/FL36 50PK

Les lampes halogènes MR16 diffusent une lumière blanche et vive pour les éclairages d'accentuation. Elles permettent d'optimiser facilement l'aspect et la convivialité de votre marque, de votre marchandise, ainsi que l'expérience des clients, avec des coûts d'utilisation inférieurs.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GU5.3 [GU5.3]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie nominale	3 000 h
Durée de vie nominale (heures)	3 000 h
Lighting Technology	Halogen

Données techniques sur l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	36 °
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation	35,0 W
Courant de la lampe (nom.)	3 A
Temps d'allumage (nom.)	0,0 s
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V


Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	MR16 [2 po/50 mm]

Données de produit	
Nom du produit de la commande	35MR16/FL36 50PK
Nom complet du produit	35MR16/FL36 50PK
Code de commande	140566
Numéro de matériau (12 N.C.)	924047817126
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677140564
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	50
EAN/CUP – Boîte	50046677140569

## MR16

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
35MR16/FL36 50PK	51 mm	46 mm

