



MR16

50MR16/NFL24 EXZ 50PK

Les lampes halogènes MR16 diffusent une lumière blanche et vive pour les éclairages d'accentuation. Elles permettent d'optimiser facilement l'aspect et la convivialité de votre marque, de votre marchandise, ainsi que l'expérience des clients, avec des coûts d'utilisation inférieurs.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GU5.3 [GU5.3]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie nominale	3 000 h
Durée de vie nominale (heures)	3 000 h
Lighting Technology	Halogen
Données techniques sur l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	24 °
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation	50,0 W
Courant de la lampe (nom.)	4,17 A
Temps d'allumage (nom.)	0,0 s
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	MR16 [2 po/50 mm]
Données de produit	
Nom du produit de la commande	50MR16/NFL24 EXZ 50PK
Nom complet du produit	50MR16/NFL24 EXZ 50PK
Code de commande	378075
Numéro de matériau (12 N.C.)	924048217122
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677378073
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	50
EAN/CUP – Boîte	50046677378078

MR16

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
50MR16/NFL24 EXZ 50PK	51 mm	46 mm

