



Focusline Optical

6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F


Metalen halogeenlampen met inwendige reflector die als een efficiënt spiegelcondensorsysteem functioneert.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GZ6.35
Gebruiksstand	P90/P15
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	50 hr
Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	840 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3380 K
Kleurweergave-index (CRI)	100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	150 W
Spanning (nom.)	15 V
Spanning (nom.)	15 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open
Reflectorafwerking	-
Lampvorm	R50
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Volledige productnaam	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Full EOC	871150040971360
Bestelcode	8711500409713
Materiaalnr. (12NC)	924048218504
Lokale code	6423FO
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500409713
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8711500419231

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

