



Optical

6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F

Philips' halogen reflector lamps offer the ideal no-fuss solution for a wide variety of medical, projection and scientific illumination systems. Their proven reliability makes them ideal for retrofit installations. The burners are precisely aligned for optimal light performance. Dichroic reflectors ensure heat dissipation towards the back of the optical system, which helps the optical system remain within temperature limits. A special blue-filter version blocking out unwanted light above 700 nm is available for dental curing applications. In addition, you get all the proven advantages of halogen technology such as a CRI of 100 – the same as natural sunlight for the best possible color rendering. Halogen lamps also create a comfortable warm white light, and they maintain their high lumen output with almost no lumen reduction throughout their lifetime.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GZ6.35
Θέση λειτουργίας	P90/P15
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	50 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3330 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	100 W
Τάση (ονομ.)	12 V
Τάση (ονομ.)	12 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Υλικό λαμπτήρα	Χαλαζίας, ανοιχτό στην υπεριώδη ακτινοβολία
Φινίρισμα ανακλαστήρα	-
Σχήμα λαμπτήρα	R50
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F
Πλήρες όνομα προϊόντος	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F
Full EOC	871150040973760
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	6834
Κωδικός παραγγελίας	40973760
Αρ. υλικού (12NC)	924048417104

Τοπικός κωδικός	6834
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500409737
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50

EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500419392
-------------------	---------------

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

