



# Focusline Optiska lampor

## 6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F

Kvartshalogenlampor med inbyggd reflektor som fungerar som ett effektivt spegelkondensorsystem

### Produktdata

Allmän information	
Socket	GZ6.35 [ GZ6.35]
Philips-kod	6834FO
ANSI-kod	EFP
LIF-kod	A1/231
Driftposition	P90/P15
Användningsområde	Projektion
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	50 h
J-kod	-

  

Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3330 K
Färgåtergivningindex (nom)	100

  

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	100 W
Spänning (nom)	12 V

  

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

  

Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	ej tillg. [-]

Material i lampan	UV-öppet kvartsglas
Reflektorns ytbehandling	-
Glödträdens form	-
Glödträdens mått BxH	-

  

Krav på armaturdesign	
Lampans temperatur (max)	900 °C
Pinch-temperatur (max)	400 °C
Arbetsavstånd (WD)	32 mm

Produktdata	
Fullständig produktkod	871150040973760
Beställningsproduktnamn	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F
EAN/UPC – Produkt	8711500409737
Beställningsnummer	40973760
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	924048417104
Nettovikt (stycke)	0,023 kg

## Focusline Optiska lampor

### Måttskiss



6834FO 100W GZ6.35 12V

Product	D (max)	C (max)
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

