



# Focusline Applications Optiques

## 6853 FO 75W GZ6.35 12V 1CT/10X5F

Lampes halogènes en quartz avec réflecteur intégral servant de système de condenseur à miroir efficace

### Données du produit

Informations générales	
Culot	GZ6.35 [GZ6.35]
Position de fonctionnement	P90/P15
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	50 h

Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	75 W
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui


Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

Finition du réflecteur	-
Forme de la lampe	R50 [R 50 mm]

Données du produit	
Nom du produit de la commande	6853 FO 75W GZ6.35 12V 1CT/10X5F
Nom de produit complet	6853 FO 75W GZ6.35 12V 1CT/10X5F
Code EOC	871150040974460
Code de commande	40974460
Code 12NC	924048617104
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500409744
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500419378

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
6853 FO 75W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

