



Halogen non-reflector

14623 17V 95W 100PK

Lampes halogènes sans réflecteur – lumière de haute qualité facile à utiliser. Les lampes halogènes sans réflecteur offrent une lumière de haute qualité et sont faciles à installer, à remplacer et à utiliser. Toutes les lampes sans réflecteur intègrent une ampoule quartz sans distorsion et un positionnement précis du filament. Cela assure un rendement optimal du faisceau et un flux lumineux élevé et uniforme. Une vaste gamme d'intensités est disponible pour une grande variété d'applications, notamment des systèmes de projection. En outre, vous obtenez tous les avantages de la technologie halogène comme un spectre complet et un indice de rendu des couleurs (IRC) de 100, le même que la lumière naturelle et le meilleur sur le marché. Les lampes halogènes créent aussi une lumière blanche chaude et confortable et elles maintiennent leur flux lumineux, avec presque aucune réduction, tout au long de leur durée de vie.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G6.35 [G6.35]
Position de fonctionnement	S90 [Debout +/-90 D ou culot vers le bas (BDH)]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	2 000 h
Données techniques sur l'éclairage	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	-
Fonctionnement et électricité	
Consommation	95 W
Tension (nom.)	17 V
Tension (nom.)	17 V

Mécanique et boîtier	
Matériau de l'ampoule	Quartz ouvert aux rayons UV
Données de produit	
Nom du produit de la commande	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F
Nom complet du produit	14623 17V 95W 100PK
Full EOC	871150042667350
Code de commande	158816
Numéro de matériau (12 N.C.)	924049819103
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8711500426673
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	100
EAN/CUP – Boîte	8711500426697

Halogen non-reflector

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14623 95W	11,5 mm	31,5 mm	32,25	32	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
G6.35 17V			mm	mm				
1CT/10X10F								

