



# Brilliantline Dicro

## Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Bruciatore alogeno a bassa tensione di qualità superiore in un riflettore in vetro. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni, per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione. Rivestimento dicroico che previene la trasmissione di calore agli oggetti.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3 [GU5.3]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	4.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	16.000
Durata specificata (ore)	4.000 ore
Lighting Technology	Halogen

Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Temperatura del colore correlata	3000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	236 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	20,0 W
Corrente lampada (Nom)	1,7 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	12 V

Tensione (Nom)	12 V
----------------	------

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	21 kWh


  

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Brill 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Nome completo prodotto	Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871150042484660
Codice d'ordine	42484660
Codice materiale (12NC)	924050217101
Codice locale	14612
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500424846

## Brilliantline Dicro


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
EAN/UPC - Case	8711500424860

### Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Brill 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

### Fotometrie



### Light Distribution Diagram - Brill 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

