



# Brilliantline Dicro

## Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F

Bruciatore alogeno a bassa tensione di qualità superiore in un riflettore in vetro. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni, per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione. Rivestimento dicroico che previene la trasmissione di calore agli oggetti.

### Dati del prodotto


| Informazioni generali                                             |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Attacco                                                           | GU5.3 [GU5.3]                           |
| Posizione di funzionamento                                        | UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]  |
| Durata nominale                                                   | 4.000 ore                               |
| Ciclo di commutazione on/off                                      | 16.000                                  |
| Durata specificata (ore)                                          | 4.000 ore                               |
| Lighting Technology                                               | Halogen                                 |
| Dati tecnici di illuminazione                                     |                                         |
| Angolo del fascio (Nom)                                           | 60 °                                    |
| Temperatura del colore correlata                                  | 3000 K                                  |
| Indice di resa cromatica (CRI)                                    | 100                                     |
| Flusso luminoso in cono 90° (specificato)                         | 236 lm                                  |
| Funzionamento e parte elettrica                                   |                                         |
| Consumo energetico                                                | 20,0 W                                  |
| Corrente lampada (Nom)                                            | 1,7 A                                   |
| Tempo di avvio (Nom)                                              | 0,0 s                                   |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | massima intensità luminosa istantanea s |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 1                                       |
| Tensione (Nom)                                                    | 12 V                                    |

| Tensione (Nom)                           | 12 V                                                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Controlli e dimmerazione                 |                                                         |
| Dimmerabile                              | Si                                                      |
| Meccanica e corpo                        |                                                         |
| Finitura lampadina                       | Trasparente                                             |
| Forma lampadina                          | MR16 [2"/50 mm]                                         |
| Approvazione e applicazione              |                                                         |
| Consumo energetico kWh/1000 h            | 21 kWh                                                  |
| Dati del prodotto                        |                                                         |
| Nome prodotto ordine                     | Brill 20W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F                       |
| Nome completo prodotto                   | Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F |
| Full EOC                                 | 871150042487760                                         |
| Codice d'ordine                          | 42487760                                                |
| Codice materiale (12NC)                  | 924050317101                                            |
| Codice locale                            | 14613                                                   |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1                                                       |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola               | 8711500424877                                           |

Brilliantline Dicro


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 50            |
| EAN/UPC - Case                              | 8711500424891 |

Disegno tecnico



| Product                           | D (max) | C (max) |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Brill 20W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F | 51 mm   | 46 mm   |

Fotometrie



Light Distribution Diagram - Brill 20W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F

