



Brilliantline (koldlys)

Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F

Exceptionel lavspændingshalogenbrænder i glasreflektor. Ideel løsning til små, dekorative armaturer og til at spotbelyse genstande. Den dikroiske belægning forhindrer varmeoverførsel til genstandene.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	GU5.3 [GU5.3]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	4.000 t
Skiftecyklus	16.000
Nominal levetid (timer)	4.000 t
Lighting Technology	Halogen
Lysteknisk	
Spredningsvinkel (nom.)	24 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	500 lm
Drift og el	
Strømforbrug	35,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	2,92 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	12 V

Spænding (nom.)	12 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	37 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F
Det fulde produkt navn	Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F
Full EOC	871150042493860
Beskrivelse af lokal kode	2056440175
Ordrekode	42493860
Materialenr. (12NC)	924050517101
Lokal ordrekode	2056440175
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500424938

Brilliantline (koldlys)

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500425003

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F

