



Brilliantline kylmäsäde

Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F

Korkealaatuinen pienjännitteinen halogeenilamppu lasiheijastimessa. Ihanteellinen pieniin, koristeellisiin valaisimiin. Esineet korostuvat hienosti. Kylmäsädepinnoite estää lämmönsiirron esineeseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	4 000 tuntia
Sytytys	16 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	4 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	24 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	100
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	500 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	35,0 W
Lampun virta (nim.)	2,92 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1

Jännite (nim.)	12 V
Jännite (nim.)	12 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	MR16 [2 tuumaa / 50 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	37 kWh


Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F
Koko tuotteenimi	Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F
Full EOC	871150042493860
Paikallisen koodin kuvaus	4728840
Tilauskoodi	42493860

Brilliantline kylmäsäde

Tuotekoodi (12NC)	924050517101
Paikallinen koodi	4728840
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500424938

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500425003

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram – Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F

