



Brilliantline dichroické

Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F

Nízkonapätový halogénový horák najvyššej kvality v sklenenom reflektore. Ideálne riešenie pre malé dekoratívne svietidlá na bodové nasvietenie predmetov. Dichroický povrch bráni prenosu tepla na predmet.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	GU5.3 [GU5.3]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	4 000 h
Spínací cyklus	16 000
Menovitá životnosť (hodiny)	4 000 h
Technológia osvetlenia	Halogen
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania (nom.)	24 stupeň (stupne)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Index podania farieb (CRI)	100
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	500 lm
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	35,0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	2,92 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	1


Napätie (nom.)	12 V
Napätie (nom.)	12 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	MR16 [2 palce/50 mm]
Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	37 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F
Úplný názov produktu	Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F
Úplný kód produktu	871150042493860
Objednávkový kód	42493860
Č. materiálu (12NC)	924050517101

Brilliantline dichroické

Miestny objednávkový kód	14615
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500424938
Čitateľ – počet balení v krabici	50

EAN/UPC – balenie	8711500425003
-------------------	---------------

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F

